


Conseils de planification pour lave-vaisselle

Façade de porte Line N 720 mm pour lave-vaisselle entièrement intégré

FVT = système de façade coulissante

Les distanceurs nobilia aux hauteurs correspondantes sont joints à la porte du meuble en usine

Désignation abrégée	N° de commande	Fabricant	Appareils planifiables :
NGSBT60	51869	AEG	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 150 mm (sans distanceur nobilia)
NGSBTAC60	51864	AEG	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
		Balay	Plateforme de 815 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
		Balay	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)
		Beko	Plateforme de 818 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 150 mm (sans distanceur nobilia)
		Bosch	Plateforme de 815 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
		Bosch	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)
		Constructa	Plateforme de 815 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
		Constructa	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)
		Electrolux	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 150 mm (sans distanceur nobilia)
		Exquisit	Plateforme de 815 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
		Gaggenau	Plateforme de 815 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
		Gaggenau	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)
		Grundig	Plateforme de 818 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 150 mm (sans distanceur nobilia)
		Junker	Plateforme de 815 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
		Junker	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)
		Juno	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 150 mm (sans distanceur nobilia)
		Laurus	Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 150 mm (sans distanceur nobilia)
		Miele	Plateforme de 805 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 135 mm (sans distanceur nobilia)
		Neff	Plateforme de 815 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
		Neff	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement Z788BI01</i> (sans distanceur nobilia)
		Oranier	Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 150 mm (sans distanceur nobilia)
		Pitsos	Plateforme de 815 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
		Pitsos	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)
		Profilo	Plateforme de 815 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
		Profilo	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SGZ8BI01</i> (sans distanceur nobilia)
		Progress	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 150 mm (sans distanceur nobilia)



Siemens	Plateforme de 815 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
Siemens	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm <i>uniquement avec rail de raccordement SZ38BI01</i> (sans distanceur nobilia)
Smeg	Plateforme de 818 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 148 mm (sans distanceur nobilia)
Vestel	Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 150 mm (sans distanceur nobilia)
Von Reiter	Plateforme de 815 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 145 mm (sans distanceur nobilia)
Zanker	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 150 mm (sans distanceur nobilia)
Zanussi	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 150 mm (sans distanceur nobilia)

|

|

|

|

|

|

|