

Conseils de planification pour lave-vaisselle

Façade de porte XL 792 mm pour lave-vaisselle tout intégrable

FVT = système de façade coulissante

Les distanceurs nobilia aux hauteurs correspondantes sont joints à la porte du meuble en usine

Désignation abrégée	N° de commande	Fabricant	Appareils planifiables :
GSBD60-I-X	37866	AEG	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 53 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
GSB60-I-X	33866	AEG	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 23 mm (sans distanceur nobilia)
GSBVS2A60-X	34854	AEG	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia)
GSBVD2A-X	34869	Balay	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 98 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
		Balay	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia)
		Balay	Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
		Bauknecht	Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
		Bauknecht	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 30 mm (sans distanceur nobilia)
		Bauknecht	Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 69 mm (sans distanceur nobilia)
		Beko	Plateforme de 818 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 98 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
		Beko	Plateforme de 861 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 141 mm (avec distanceurs nobilia de 72 mm)
		Beko	Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (sans distanceurs nobilia)
		Bosch	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 98 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
		Bosch	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia)
		Bosch	Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
		Candy	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 28 mm (sans distanceur nobilia)
		Constructa	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 98 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
		Constructa	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia)
		Constructa	Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
		Electrolux	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 53 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
		Gaggenau	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 98 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
		Gaggenau	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia)
		Gaggenau	Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
		Grundig	Plateforme de 818 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 98 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
		Grundig	Plateforme de 861 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 141 mm (avec distanceurs nobilia de 72 mm)
		Grundig	Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (sans distanceurs nobilia)

E 79		Durchgehende XL-Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen, inklusive Distanzleisten	GSBD	45	-X	37820
			GSBD	60	-X	37866
E 141		Verstiftete XL-Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen, inklusive Distanzleisten	GSB	45	-X	33820
			GSB	60	-X	33866
E 141 285 357		Verstiftete XL-Türfront in geteilter Optik für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen, inklusive Distanzleisten	GSBVS2A	45	-X	34853
			GSBVS2A	60	-X	34854
E 79 357 529		Verstiftete XL-Türfront in geteilter Optik für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen, inklusive Distanzleisten	GSBVD2A	45	-X	34861
			GSBVD2A	60	-X	34869

Haier	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 28 mm (sans distanceur nobilia)
Hoover	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 28 mm (sans distanceur nobilia)
Hotpoint	Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Hotpoint	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 30 mm (sans distanceur nobilia)
Ignis	Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Ignis	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 30 mm (sans distanceur nobilia)
Indesit	Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Indesit	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 30 mm (sans distanceur nobilia)
Junker	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 98 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
Junker	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia)
Junker	Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Juno	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 53 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
Kitchen Aid	Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Kitchen Aid	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 30 mm (sans distanceur nobilia)
Laurus	Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Laurus	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 28 mm (sans distanceur nobilia)
Laurus	Plateforme de 860 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (sans distanceur nobilia)
Miele	Plateforme de 805 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 38 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
Miele	Plateforme de 845 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 53 mm (sans distanceur nobilia)
Neff	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 98 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
Neff	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia)
Neff	Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Oranier	Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Oranier	Plateforme de 860 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (sans distanceur nobilia)
Oranier	Plateforme de 860 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 140 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Pitsos	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 98 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
Pitsos	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia)
Pitsos	Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Privileg	Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Privileg	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 30 mm (sans distanceur nobilia)
Privileg	Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 69 mm (sans distanceur nobilia)
Profilo	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 98 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)

Profilo	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia)
Profilo	Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Progress	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 53 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
Samsung	Plateforme de 815 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Samsung	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 50 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
Siemens	Plateforme de 865 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 98 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
Siemens	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 73 mm (sans distanceur nobilia)
Siemens	Plateforme de 815 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 95 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Smeg	Plateforme de 818 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 98 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Smeg	Plateforme de 818 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 62 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
Smeg	Plateforme de 858 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (sans distanceur nobilia)
Smeg	Plateforme de 858 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 91 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
Vestel	Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Vestel	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 28 mm (sans distanceur nobilia)
Vestel	Plateforme de 860 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (sans distanceur nobilia)
Whirlpool	Plateforme de 820 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 100 mm (avec distanceur nobilia de 72 mm)
Whirlpool	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 30 mm (sans distanceur nobilia)
Whirlpool	Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 69 mm (sans distanceur nobilia)
Zanker	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 53 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)
Zanussi	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 53 mm (avec distanceur nobilia de 25 mm)