

Conseils de planification pour lave-vaisselle

Façade de porte Maxi 864 mm pour lave-vaisselle entièrement intégré

FVT = système de façade coulissante

Les distanceurs nobilia aux hauteurs correspondantes sont joints à la porte du meuble en usine

MaxiSpace = espace intérieur agrandi du lave-vaisselle

Désignation abrégée	N° de commande	Fabricant	Appareils planifiables :
GSBD60-I-M	41866	AEG	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
GSB60-I-M	44866	AEG	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 16 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
		AEG	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 1 mm (sans distanceur nobilia)
		Balay	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
		Balay	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
		Bauknecht	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
		Bauknecht	Plateforme « MaxiSpace » de 820 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
		Bauknecht	Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
		Beko	Plateforme de 818 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
		Beko	Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
		Bosch	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
		Bosch	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
		Constructa	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
		Constructa	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
		Electrolux	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
		Gaggenau	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
		Gaggenau	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
		Grundig	Plateforme de 818 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
		Grundig	Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
		Haier	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
		Hotpoint	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
		Hotpoint	Plateforme « MaxiSpace » de 820 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
		Ignis	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
		Ignis	Plateforme « MaxiSpace » de 820 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)

	Maxi-Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen, inklusive Distanzleisten	GSBD	45	-I-M	41820
		GSBD	60	-I-M	41866
	Verstiftete Maxi-Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen, inklusive Distanzleisten	GSB	45	-I-M	44820
		GSB	60	-I-M	44866

Indesit	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Indesit	Plateforme « MaxiSpace » de 820 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Junker	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Junker	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
Juno	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Kitchen Aid	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Kitchen Aid	Plateforme « MaxiSpace » de 820 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Laurus	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 21 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
Laurus	Plateforme de 860 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
Miele	Plateforme de 805 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Miele	Plateforme de 805 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 51 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Miele	Plateforme de 845 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
Miele	Plateforme de 845 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 46 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
Neff	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Neff	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
Oranier	Plateforme de 860 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 106 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Oranier	Plateforme de 860 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
Pitsos	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Pitsos	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
Privileg	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Privileg	Plateforme « MaxiSpace » de 820 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Profilo	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Profilo	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
Progress	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Samsung	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Siemens	Plateforme de 815 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Siemens	Plateforme de 865 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
Smeg	Plateforme de 818 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 64 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Smeg	Plateforme de 858 mm sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 104 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Smeg	Plateforme de 858 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 59 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
Vestel	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 21 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
Vestel	Plateforme de 860 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 61 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)
Whirlpool	Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Whirlpool	Plateforme « MaxiSpace » de 820 mm avec/sans FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)
Whirlpool	Plateforme de 861 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 70 mm (avec distanceur nobilia de 65 mm)

Zanker

Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)

Zanussi

Plateforme de 820 mm avec FVT à partir d'une hauteur de socle de 66 mm (avec distanceur nobilia de 110 mm)